



SlimLine pakket 5 (SLP5)



Ontdek onze nieuwe generatie compressor installatie voor uw droge bulk lossingen met het Slimline Pack 5.

Uw vertrouwde en beproefde GD PACK 5 is onder de loep genomen en gemodificeerd tot een model met een lager gewicht en een kleinere footprint maar nog steeds met gelijke mogelijkheden en functies.

Deze nieuwe compacte versie van ons beproefde pakket is ontworpen om gemakkelijker te kunnen worden geïnstalleerd in een steeds beperktere ruimte aan het chassis van de trucks en biedt ook een aanzienlijke gewichtsbesparing om uw productcapaciteiten en winstmarge te vergroten.

Belangrijkste kenmerken

Modulair ontwerp: Elk Slimline Pack 5-model bestaat uit een basis compressor (XK12, XK18 of TR20), een modulepakket en montagekit. Hiermee krijgt u een volledig en compleet pakket voor eenvoudige compacte montage. Het ontwerp is geschikt voor beide PTO draairichtingen.

Veiligheid en naleving: Wij geven prioriteit aan uw veiligheid met functies zoals een indicator voor hoge temperaturen, audio- en visuele alarmen en veiligheidskleppen die zijn ingesteld volgens de industriestandaarden (XK18 & TR20 op 2,2 bar(g), XK12 op 2,5 bar(g)).

Robuuste constructie: Het ge-poedercoate montageframe zorgt voor een sterke, robuuste installatie van de compressor op het chassis en biedt een hoge mate van weerstand tegen corrosie. De nieuwe GFK gegoten kap, in het bekende GD Transport Rood, beschermt de interne componenten tegen de omgeving en zware wegomstandigheden en zorgt toch voor een mooie zichtlijn op uw truck. Alle componenten zoals onder andere de radiator en 24 V elektromotor zijn allemaal geconfigureerd om de veeleisende omstandigheden die voor transport toepassing gelden te weerstaan en bedrijfszekerheid te garanderen.

Toepassingen

De Slimline Pack 5-module is ontworpen voor veeleisende werkomgevingen, van stoffige bouwterreinen tot voedselverwerkende fabrieken waar schone lucht van het grootste belang is. Vertrouw op ons voor een superieur allround product dat u helpt bij het leveren van producten en een goede service aan uw klanten.



Belangrijkste kenmerken en voordelen:

- **Compacte opbouw:** Het Slimline Pack 5 pakket heeft een smal profiel met een breedte van slechts 450 mm, waardoor hij gemakkelijker kan worden geïntegreerd op diverse voertuigen, waaronder 4x2- en 6x2-trekkereenheden.
- **Lichtgewicht:** Het Slimline Pack 5 pakket weegt 30 kg minder dan vergelijkbare modellen, waardoor u meer laadvermogen tot uw beschikking hebt en minder brandstof verbruikt.
- **Verbeterde koel eigenschappen:** Koelere lucht van ca. 70°C (bij 2bar, 1400rpm en 21 °C omgevingstemperatuur) voor een nog delicatesere verwerking van uw producten.
- **Bestuurdersvriendelijk ontwerp:** Naar voren gerichte meters en persaansluiting, met de optie van een persaansluiting bovenaan, bieden zowel bedieningsgemak als installatieflexibiliteit.

- **Geschikt voor diverse voertuigen:** De gereduceerde diepte van het Slimline Pack 5 maakt installatie op de meeste voertuigen mogelijk, zelfs wanneer deze zijn uitgerust met een zijskirts.

Extra opties:

- **Kit voor verticale persaansluiting:** Biedt de mogelijkheid voor naar boven gerichte persaansluiting op het Slimline pack 5.
- **Kit voor luchtinlaat buiten de omkasting:** Maakt een externe luchtinlaat mogelijk, die bijvoorbeeld hoger geplaatst kan worden voor extra flexibiliteit bij de installatie.

SLIMLINE Pack 5

Bewezen technologie met een kleinere inbouwmaat en een lager gewicht.

- GD Olivrij schroefcompressoren XK12, XK18 of TR20
- Compressor specifieke montageset
- Modulaire opbouw



Inlaatzijde	- Corrosiebestendig roestvrijstalen luchtfilterhuis; - Specifiek transport toepassing geschikt filterelement; - Filter vervuilingindicator;
Besturingseenheid	- Luchtdrukmeter Keuzeknop koele (standaard) & Hete luchtstroom (Tank Drogen na wasbeurt; - Storingsindicator hoge temperatuur; - Storingsindicator temperatuur overschrijding - Hoorbaar (claxon) + zichtbaar (rood lampje);
Montageframe	- Robuust gepoedercoat montageframe (zwart);
Perszijde	- Terugslagklep; - Overdrukbeveiliging - XK18 & TR20 2,2 bar (g) & XK12 2,0 bar (g); - Storz koppelingen; - Storz afdekkap, ketting en opbergbeugel;
Omkasting	- Kunststof omkasting in GD rood (diverse RAL kleuren mogelijk);
Lucht-koeling	- Lucht/Lucht koeler, automatische koelregeling, radiator, 24v elektromotor;
Elektrische interface	- 24v 3-pins connector